

**3M****Lepicí páska VHB™ Power, Označení výrobce: 4910F****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Třída artiklu	08M

**Popis****Provedení:**

**Oboustranná** vysoce výkonná **lepicí páska** z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace. Ideální pro transparentní spoje a materiály jako sklo.

**Použití:**

Vhodná pro kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramiku a velké množství plastů. Pro vnitřní a venkovní použití.

Délka: 11 m

Šířka: 19 mm

Barva: transparentní

Krátkodobě odolná proti teplotám do: 150 °C

Dlouhodobě odolná proti teplotám do: 90 °C

**Technický popis**

Barva	transparentní
Šířka	19 mm

Označení výrobce	9410F
Délka	11 m
Tloušťka	1 mm
Materiál krytu	Silikonizovaný film PE
Druh lepicí pásky	oboustranný
Lepicí hmota	akrylát
Zvl. znaky	odolný vůči vlhkosti
Zvl. znaky	přiléhavý
Zvl. znaky	tlumící
Použití	Utěsnit
Použití	Upevnit
Použití	Montáž
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Roztažnost	300 %
Skladovací teplota	20 - 23 °C
Počet lepicích pásek	1
Materiál nosiče	PE
Odolávající teplotě do	90 - 150 °C
Sklad, vlhkost	50 - 60 %
Přilnavost z oceli	2,6 N/mm