



## Trojramenný stahovák, Typ: 20



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880130 20
GTIN	4021176013706
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro vnější a vnitřní stahování**). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé  $\varnothing$  obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

#### Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Rozsah upnutí zvnějšku: 35 - 200 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 100 - 260 mm

Upínací hloubka do: 150 mm

Výkon: 7 t

### Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	35 - 200 mm
Upínací hloubka do	150 mm
Výkon	7 t

Rozsah upnutí vnitřní	100 - 260 mm
Počet háků	3
Vnější 6hran	22 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm
Hmotnost	4,14 kg
Druh produktu	Trojramenný stahovák

## Příslušenství

Náhradní stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 2/150 mm	880200 2/150
Prodloužená stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 2/300 mm	880320 2/300
Náhradní stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 2/150 mm	880220 2/150
Náhradní tlakové vřeteno Typ 2	880150 2