



Příklepová vrtačka, Typ: GSB242



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Příklepová vrtačka s výkonným motorem s vysokým točivým momentem pro nejnáročnější použití (vrtání, práce s vrtacími korunkami a děrovacími pilami) i šroubování a míchání.

- **Nová bezpečnostní rukojeť s inovativním uchycením a povrchem Softgrip pro bezpečné držení stroje.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Mechanická spojka přetížení proti otáčení pro vysokou bezpečnost práce i při nejnáročnějším použití.**
- **Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock s jednou objímkou pro rychlou výměnu nástroje pouze jednou rukou.**
- **Otočná kartáčová deska pro stejnou sílu při levém i pravém chodu.**
- **Ø hrdla vřetena 43 mm (evropská norma) – použitelná ve vrtačkovém stojanu .**
- **2-stupňová převodovka.**
- **Zvýšená ochrana uživatele díky KickBack Control.**

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla 13 mm, přídatné rukojeti, hloubkového dorazu 210 mm, přepravního kufru.

Technický popis

Příkon	1100 W
--------	--------

Označení výrobce	GSB 24-2
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Maximální vibrace dle EN	14,6 m/s ²
Maximální Ø vrtání do betonu	22 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Maximální otáčky 2. stupně	3000 min ⁻¹
Maximální otáčky 1. stupně	900 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální utahovací moment	40 Nm
Maximální počet rázů	15300 min ⁻¹
Hmotnost	2,9 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Obal	Převážný kufřík
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Příklepová vrtačka