



Dvouramenný stahovák, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880100 3
GTIN	4021176009686
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro vnější a vnitřní stahování**). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé \varnothing obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Rozsah upnutí zvnějšku: 65 - 250 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 180 - 340 mm

Upínací hloubka do: 200 mm

Výkon: 8,5 t

Technický popis

Výkon	8,5 t
Rozsah upnutí vnitřní	180 - 340 mm
Upínací hloubka do	200 mm

Rozsah upnutí zvnějšku	65 - 250 mm
Maximální utahovací moment	300 Nm
Počet háků	2
Vnější 6hran	27 mm
Hmotnost	7,12 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák

Příslušenství

Prodloužená stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 3/300 mm	880300 3/300
Náhradní stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 3/200 mm	880200 3/200
Náhradní tlakové vřeteno Typ 3	880150 3
Náhradní stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 3/200 mm	880220 3/200
Prodloužená stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 4/500 mm	880300 4/500