



Dvouramenný stahovák, Typ: 30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880100 30
GTIN	4021176010163
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro vnější a vnitřní stahování**). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé \varnothing obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Rozsah upnutí zvnějšku: 65 - 350 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 180 - 440 mm

Upínací hloubka do: 200 mm

Výkon: 8,5 t

Technický popis

Upínací hloubka do	200 mm
Rozsah upnutí vnitřní	180 - 440 mm
Výkon	8,5 t

Rozsah upnutí zvnějšku	65 - 350 mm
Maximální utahovací moment	300 Nm
Vnější 6hran	27 mm
Počet háků	2
Hmotnost	7,525 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák

Příslušenství

Náhradní tlakové vřeteno Typ 3	880150 3
Prodloužená stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 4/500 mm	880300 4/500
Náhradní stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 3/200 mm	880220 3/200
Náhradní stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 3/200 mm	880200 3/200
Prodloužená stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 3/300 mm	880300 3/300