

Garant**Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem, SK 50, Závit M × délka L1:
M12X281****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:****Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.****Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Kmitání: Tlumený

Délka vyložení rozměr A: 300 mm

Otvor $\varnothing D_1$: 12,5 mm $\varnothing D_2$: 21 mmVnější $\varnothing D$: 49 mmUžitná délka L_1 : 281 mm L_2 : 7,5 mm**Technický popis**

Závit M	M12×281
L_2	7,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Délka vyložení rozměr A	300 mm
Otvor $\varnothing D_1$	12,5 mm
Užitná délka L_1	281 mm

Vnější Ø D	49 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem