

Garant**VC GT 050102, Řezný materiál: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Třída artiklu	21I

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 600 m/min
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	AF
Typ	HU7315-1
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Povlak	bez povlaku

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 050102
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení