


**WOHX 100504 pravá, W01, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268906 P25M
GTIN	4047109057463
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 100504 pravá P25M Druh: P25M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Druh	P25M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Vedlejší použití	M
Rohový rádius	0,4 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 100504 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W01
Úhel čela	6 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení