

 KOMET**TOHX 090204 neutrální, W30, Řezný materiál: K10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268887 K10
GTIN	4047109036666
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 090204 neutrální K10 Typ: K10
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 300 - 500 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	300 - 500 m/min
Vedlejší použití	N
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	K10
Hlavní způsob použití	K

Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 090204 N
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	0 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení