

**DOHT 070202 neutrální, W79, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Třída artiklu	24T

Popis

DOHT 070202 neutrální P25M Typ: P25M

Posuv f: 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,

Typ	P25M
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	100 - 180 m/min
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DOHT 070202
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	W79
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení