


 KOMET**WNHX 100404 pravá, W04, Řezný materiál: P25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268891 P25
GTIN	4047109072749
Třída artiklu	24T

Popis

WNHX 100404 pravá P25 Typ: P25

Lamač třísek: G18

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 100 - 180 m/min**Technický popis**

Vedlejší použití	M
Lamač třísek	G18
Typ	P25
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	100 - 180 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNHX 100404 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W04
Úhel čela	18 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení