


**WOHX 08T302 levá, W00, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268919 P25M |
| GTIN | 4047109072626 |
| Třída artiklu | 24T |

Popis

WOHX 08T302 levá P25M Druh: P25M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Řezná rychlost v_c vedlejší použití | 120 - 180 m/min |
| Hlavní způsob použití | P |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Druh | P25M |
| Vedlejší použití | M |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 300 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | WOHX 08T302 L |
| Atribut názvu produktu | W00 |
| Úhel čela | 6 stupeň |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |