


**WOHX 08T302 levá, W00, Řezný materiál: K10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268920 K10
GTIN	4047109056268
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 08T302 levá K10 Typ: K10

Lamač třísek: G12

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 300 - 500 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	300 - 500 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Vedlejší použití	N
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Hlavní způsob použití	K
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 m/min
Lamač třísek	G12
Typ	K10
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOHX 08T302 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení