

**DOHT 11T304 neutrální, W79, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268860 P25M
GTIN	4047109073593
Třída artiklu	24T

Popis

DOHT 11T304 neutrální P25M Druh: P25M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	100 - 180 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Druh	P25M
Vedlejší použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P

ISO kód vyměnitelná břitová destička	DOHT 11T304 N
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	W79
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení