

**WOHX 060302 pravá, W00, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268898 P25M
GTIN	4047109055988
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 060302 pravá P25M Druh: P25M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	M
Druh	P25M
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOHX 060302 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení