



Momentový šroubovák s digitálním displejem, upínač bitů D 6,3, Maximální utahovací moment: 50cNm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 659913 50 |
| GTIN | 7610733276318 |
| Třída artiklu | 63D |

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zaolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení utahovacího momentu **bez nástroje** pomocí tažení a otáčení krytky. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (**digitální displej na konci rukojeti**).

Zabudovaná elektronika s rozhraním NFC. Zákazník si může vyměnit baterii (knoflíkový článek CR 1/3 N; 3 V). **Měrné jednotky:** Nm, lbfft.

Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

| | |
|----------------------------|--------|
| Maximální utahovací moment | 50 cNm |
| Rozlišení | 1 cNm |
| Bitový upínač | D 6,3 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Rozsah utahovacích momentů | 0,1 - 0,5 Nm |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % |
| Rozsah utahovacích momentů | 10 - 50 cNm |
| Ukazatel | digitální |
| Feedback | s vypínáním |
| Měření | Krouticí moment |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Hmotnost | 72 g |
| Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný |
| Typ připojení | Upínání bitu 1/4 palce |
| Celková délka L | 127,5 mm |
| Přepínatelné rozlišení | Nm |
| Přepínatelné rozlišení | lbfft |
| Kalibrování | O1 |
| Nastavení utažení | utahování doprava |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Data lze protokolovat | ne |
| Měřicí technika | mechanická |
| Signalizace spuštění | dotykový |
| Označení výrobce | DigiTorque V2 |
| Pevně nastavený utahovací moment | ne |
| Druh produktu | Momentový šroubovák |

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

