



Momentový šroubovák s digitálním displejem, upínač bitů D 6,3, Maximální utahovací moment: 500cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659913 500
GTIN	7610733288953
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení utahovacího momentu **bez nástroje** pomocí tažení a otáčení krytky. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (**digitální displej na konci rukojeti**).

Zabudovaná elektronika s rozhraním NFC. Zákazník si může vyměnit baterii (knoflíkový článek CR 1/3 N; 3 V). **Měrné jednotky:** Nm, lbfft.

Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Maximální utahovací moment	500 cNm
Rozsah utahovacích momentů	100 - 500 cNm
Ukazatel	digitální

Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Rozlišení	5 cNm
Bitový upínač	D 6,3
Rozsah utahovacích momentů	1 - 5 Nm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Feedback	s vypínáním
Celková délka L	146,5 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Měření	Krouticí moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Hmotnost	117 g
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	DigiTorque V2
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

