


**WNHX 120606 pravá, W04, Řezný materiál: P25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268892 P25
GTIN	4047109057678
Třída artiklu	24T

Popis

WNHX 120606 pravá P25 Druh: P25
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,6 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	100 - 180 m/min
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Druh	P25
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Vedlejší použití	M

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNHX 120606 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W04
Úhel čela	18 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení