

**TOGX 06T102 neutrální, W57, Řezný materiál: BK8430****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Třída artiklu	24T

Popis

TOGX 06T102 neutrální BK8430 Typ: BK8430

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,2 mm
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Typ	BK8430

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOGX 06T102
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W57
Úhel čela	14 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení