


**DOHT 070202 neutrální, W79, Řezný materiál: K10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268859 K10
GTIN	4047109037090
Třída artiklu	24T

Popis

DOHT 070202 neutrální K10 Typ: K10
Lamač třísek: K10
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 300 - 500 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	N
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	300 - 500 m/min
Typ	K10
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	K10
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 m/min

Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	K
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DOHT 070202
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	W79
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení