


 KOMET**WOHX 080402 pravá, W01, Řezný materiál: P25M**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Třída artiklu	24T

Popis

WOHX 080402 pravá P25M Typ: P25M

Lamač třísek: G12

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	P25M
Lamač třísek	G12
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOHX 080402 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W01
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení