

**TOHX 140305 pravá, W30, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268876 BK6425
GTIN	4047109225169
Třída artiklu	24T

Popis

TOHX 140305 pravá BK6425 Druh: BK6425

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	M
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Rohový rádius	0,5 mm
Druh	BK6425
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TOHX 140305 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení