


 KOMET**WOHX 08T302 pravá, W00, Řezný materiál: P25M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Třída artiklu	24T

**Popis**

WOHX 08T302 pravá P25M Typ: P25M

Lamač třísek: G12

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 180 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Typ	P25M
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	G12
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 180 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Vedlejší použití	M
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOHX 08T302 R
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W00
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení