

 KOMET**TOHX 06T102 levá, W30, Řezný materiál: BK8425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Třída artiklu	24T

**Popis**

TOHX 06T102 levá BK8425 Typ: BK8425

Lamač třísek: G12

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 260 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 160 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	BK8425
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 160 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	G12
Řezný materiál	TK
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 260 m/min

Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOHX 06T102 L
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W30
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení