

Technický svěrák s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 50mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967590 50
GTIN	2050001741363
Třída artiklu	97G

Popis**Provedení:**

Díky kulovému kloubu je horní část vždy otočná, resp. sklopná do nejvýhodnější polohy a lze ji aretovat upínací páčkou. Svěrák lze otáčet v krocích po 6° až 360°, díky tomu jej lze používat pro hluboké upínání. Šroubovák a upínací třmen, resp. upínací deska z lehké kovové slitiny, kladívkový lak. Zakryté ocelové závitové vřeteno, čelisti se otevírají směrem dopředu. S výměnnými plastovými čelistmi.

Technický popis

Rozsah otočení kulového kloubu	360 stupeň
Rozsah upnutí	75 mm
Rozsah výkyvu kulového kloubu	90 stupeň
Hloubka upnutí	35 mm
Šířka čelistí	50 mm
Rozsah upínání	0 - 80 mm
Vyměnitelné čelisti	ano

Včetně upínacích třmenů	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Univerzální upínací zařízení	967650
Pár náhradních plastových čelistí Šířka čelistí 50 mm	967620 50