

**Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: SC46****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností** s keramickým pojivem.

Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. **Univerzální použití** na dvojitéch stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

**Použití:**

Na hliník a neželezné kovy.

**Specifikace:**

**Karbid křemíku** zelený, stupeň tvrdosti H.

**Rozsah dodávky:**

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

**Upozornění:**

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.

**Technický popis**

Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)

Zkratka brusiva	SiC
Specifikace	Karbid křemíku zelený, stupeň tvrdosti H
Stupeň jemnosti	střední
Zrnitost	46
Proces broušení	Stojanová bruska
Vnitřní Ø redukčního kroužku	25 mm
Vnitřní Ø redukčního kroužku	20 mm
Vnitřní Ø redukčního kroužku	16 mm
Tvar	1
Ø kotouče D	175 mm
Šířka kotouče T	25 mm
Atribut názvu produktu	175×25×32
Ø otvoru H	32 mm
Druh produktu	Kotouč stojanové brusky