



## Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 30



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880450 30
GTIN	4021176756719
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

#### Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.

### Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	65 - 350 mm
Upínací hloubka do	200 mm
Rozsah upnutí vnitřní	180 - 440 mm
Výkon	9 t
Maximální utahovací moment	250 Nm
Vnější 6hran	27 mm
Počet háků	2

Hmotnost	7,37 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák