



Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, Typ: 20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880400 20
GTIN	4021176645013
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

S ručním kolečkem pro **rychlé uvolňování** a **posunování ramen stahováku bez použití náradí**.

Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. **Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.**

Rozsah upnutí zvnějšku: 40 - 200 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 100 - 260 mm

Upínací hloubka do: 150 mm

Výkon: 6 t

Technický popis

Rozsah upnutí vnitřní	100 - 260 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	40 - 200 mm
Výkon	6 t
Upínací hloubka do	150 mm

Počet háků	2
Vnější 6hran	22 mm
Maximální utahovací moment	150 Nm
Hmotnost	3,315 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák