

**Garant****Talířový kartáč se stopkou, karbid křemíku (SiC), Ø 25 mm, Zrnitost: 120**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	575004 120
GTIN	4045197977687
Třída artiklu	51P

## Popis

### Provedení:

Stopka 6 mm, pevně zalitá.

Nylonové štětiny s velmi vysokým **podílem zrna karbidu křemíku** pro univerzální použití.

Talířové kartáče s **velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení)** pevně zalitými v plastovém talíři. **Vysoká tvarová stabilita** díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost.

### Výhoda:

- **Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.**
- **Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňované brusné zrně.**
- **Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.**
- **Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.**
- **Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.**

### Použití:

Na **CNC obráběcích centrech** a při **nasazení robotů**, přednostně v **mokrém brus** s chladicími mazacími prostředky. Obrábění plochých konstrukčních dílů: přesné **odjehlování, zaoblování hran, jemné opracování** po frézování, **povrchové finišování** např. těsnicích a kontaktních ploch.

### Upozornění:

Speciální provedení lze dodat na poptávku.

## Technický popis

Tloušťka štětín	0,6 mm
Zrnitost	120
Stupeň jemnosti	střední
Posuv	800 - 3000 mm/min
Přísuv	0,3 (jemný) – 2,0 (hrubý) mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Atribut názvu produktu	Ø 25 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	25 mm
Ø talíře D <sub>2</sub>	29 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Ø pracovní plochy	25 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	25 mm
Doporučené otáčky	1500 - 2500 min <sup>-1</sup>
Maximální počet otáček	4500 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Talířový kartáč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		

GG(G)	omezené použití
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrý max.	vhodný
suché	omezené použití