



Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, Typ: 30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880400 30
GTIN	4021176645273
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

S ručním kolečkem pro **rychlé uvolňování** a **posunování ramen stahováku bez použití náradí**.

Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. **Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.**

Rozsah upnutí zvnějšku: 65 - 350 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 180 - 440 mm

Upínací hloubka do: 200 mm

Výkon: 8,5 t

Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	65 - 350 mm
Rozsah upnutí vnitřní	180 - 440 mm
Výkon	8,5 t
Upínací hloubka do	200 mm

Vnější 6hran	27 mm
Maximální utahovací moment	300 Nm
Počet háků	2
Hmotnost	7,51 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák