



Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880450 1
GTIN	4021176756221
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.

Technický popis

Výkon	2,5 t
Rozsah upnutí vnitřní	70 - 140 mm
Upínací hloubka do	100 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	30 - 90 mm
Počet háků	2
Maximální utahovací moment	35 Nm
Vnější 6hran	17 mm

Hmotnost	1,27 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák