



Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880450 20
GTIN	4021176756559
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.

Technický popis

Rozsah upnutí vnitřní	100 - 260 mm
Výkon	5 t
Upínací hloubka do	150 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	40 - 200 mm
Počet háků	2
Maximální utahovací moment	120 Nm
Vnější 6hran	22 mm

Hmotnost	3,3 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák