



## Momentový šroubovák s digitálním displejem, upínání vyměnitelných čepelí, Maximální utahovací moment: 200cNm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659912 200
GTIN	7610733276233
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť** s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zaolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení utahovacího momentu **bez nástroje** pomocí tažení a otáčení krytky. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (**digitální displej na konci rukojeti**).

Zabudovaná elektronika s rozhraním NFC. Zákazník si může vyměnit baterii (knoflíkový článek CR 1/3 N; 3 V). **Měrné jednotky:** Nm, lbfft. Pro **upínání výměnných čepelí 6 mm** (č. 659920–659928).

#### Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 2 Nm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 cNm
Maximální utahovací moment	200 cNm

Ukazatel	digitální
Vhodné výměnné čepele	6 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Rozlišení	2 cNm
Přepínatelné rozlišení	cNm
Přepínatelné rozlišení	lbf·in
Norma	DIN EN ISO 6789
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Hmotnost	97 g
Typ připojení	výměnná čepel
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Celková délka L	126 mm
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	DigiTorque V2
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

