

**Garant****Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Šířka hrdla $L_4$	12 mm
ISO kód držáku	A1216M SDUCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	18 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Upínací výška $L_2$	15 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Celková délka $L$	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Délka hlavy $L_1$	40,5 mm
Užitná hloubka $T$	4,9 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500