



Momentový šroubovák bez stupnice, ESD, Maximální utahovací moment: 120cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659954 120
GTIN	4013288179487
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem **Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Požadovaný utahovací moment lze plynule nastavit pomocí momentové zkoušečky (č. 654300 – 654460) a 6hranného nástrčného klíče OK 7 (resp. OK 10 u vel. 600). **Šroubováky jsou z výroby přednastaveny na nejčastěji používanou hodnotu utahovacího momentu.**

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD.**

Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

Technický popis

Nastavený utahovací moment	0,3 Nm
1 otáčka (360°) odpovídá	10 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Rozsah utahovacích momentů	30 - 120 cNm

Maximální utahovací moment	120 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,3 - 1,2 Nm
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Celková délka L	155 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Měření	Krouticí moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	cNm
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback	s vypínáním
Hmotnost	122 g
Kalibrování	O6
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	7400 ESD pre-set, 105 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace a nastavení Momentový šroubovák bez stupnice
Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

