



## Sada vytahováků kolíků a kuličkových ložisek



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	882020
GTIN	4021176507779
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Stabilní vytahovák (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovanou kluznou paličkou.

#### Použití:

Pro stahování a vytahování dílů s vnitřním závitem (kuželových nebo lícovaných kolíků). Ve spojení s odpovídajícím adaptérem nebo vnitřním vytahovákem se stahovaný díl stahuje silnými ranami pomocí kluzné paličky.

#### Rozsah dodávky:

Vytahovák kolíků a kuličkových ložisek v plastovém kufríku (370×320×75 mm) s 10 závitovými nástavci (M3 – M18), 2 spojovacími adaptéry pro vnitřní vytahováky a 5 vnitřními vytahováky (Ø 6 – 19 mm).

### Technický popis

Rázová hmotnost	0,9 kg
Vnitřní vytahovák pro Ø	6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Adaptér pro vnitřní stahovák	M7×M12; M10×M12

Rázová dráha	150 mm
Vhodné pro závity	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Druh produktu	Vytahovač kolíků