



## Náhradní dláto, Pro matice: M14-M24



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	884910 M14-M24
GTIN	4021176253386
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

K trhání neuvolnitelných nebo přirezlých matic (jakostní třídy 5 – 10) hydraulickým lisem bez poškození dřívku šroubu. Díky dvojitému zalomení lze pracovat i na obtížně přístupných místech. S kaleným břitem dláta. Ovládání dotahováním tlačného šroubu. Po roztržení matice tlačný šroub opět vyšroubujte a trhací dláto zatlačte až na doraz. Vel. M18 – M30 pro šrouby z ušlechtilé oceli do M30 u jakosti 8, až M24 u jakosti 10.

#### Vhodné pro:

č. 884900.

#### Upozornění:

Tlačný šroub smí být u vel. M4 – M14 dotahován silou **maximálně 60 Nm**, ve vel. M14 – M24 **maximálně 70 Nm** a ve vel. M18 – M30 **maximálně 120 Nm**. Překročení utahovacích momentů je zakázáno a může způsobit poškození nástroje a nehody.

### Technický popis

Šířka břitu dláta	30 mm
Pro matice	M14-M24
Druh produktu	Ostří dláta

