

Garant**Paralelní svěrák s otočnou deskou, Šířka čelistí: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967010 80
GTIN	4045197612236
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.****Otvírání směrem dozadu.** Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, **prizmatické přesné vedení**. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnicích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).**S otočnou deskou;** lze pootočit o 360° a aretovat v jakékoli poloze pomocí svěrného mechanismu.**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Rozsah upnutí	100 mm
Materiál	vysokopevnostní litina (GG 25)
Směr otevírání	otevírání směrem dozadu
Šířka čelistí	80 mm

Druh produktu

Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák	967330
Pár náhradních čelistí rýhovaných Šířka čelistí 80 mm	967040 80
Jednotlivá otočná deska Šířka čelistí 80 mm	967020 80
Pár náhradních čelistí broušených Šířka čelistí 80 mm	967045 80
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250