

Garant**Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem, SK 40, Závít M × délka L1: M12X181****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:****Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.****Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Kmitání: Tlumený

Délka vyložení rozměr A: 200 mm

Otvor Ø D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Vnější Ø D: 38 mm

Užitná délka L₁: 181 mmL₂: 7,5 mm**Technický popis**

Otvor Ø D ₁	12,5 mm
Užitná délka L ₁	181 mm
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Závít M	M12×181
Vnější Ø D	38 mm

Délka vyložení rozměr A	200 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem