

Garant**Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem, SK 50, Závit M × délka L1:
M16X281****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:****Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.****Použití:**

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Kmitání: Tlumený

Délka vyložení rozměr A: 300 mm

Otvor Ø D₁: 17 mmØ D₂: 29 mm

Vnější Ø D: 57 mm

Užitná délka L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Technický popis**

Ø D ₂	29 mm
L ₂	7,5 mm
Užitná délka L ₁	281 mm
Vnější Ø D	57 mm
Otvor Ø D ₁	17 mm
Závit M	M16x281

Délka vyložení rozměr A	300 mm
Upnutí	SK 50
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem