



Momentový šroubovák s digitálním displejem, upínač bitů D 6,3, Maximální utahovací moment: 200cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659913 200
GTIN	7610733276325
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zaolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení utahovacího momentu **bez nástroje** pomocí tažení a otáčení krytky. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (**digitální displej na konci rukojeti**).

Zabudovaná elektronika s rozhraním NFC. Zákazník si může vyměnit baterii (knoflíkový článek CR 1/3 N; 3 V). **Měrné jednotky:** Nm, lbfft.

Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Bitový upínač	D 6,3
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Ukazatel	digitální

Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 2 Nm
Rozlišení	2 cNm
Maximální utahovací moment	200 cNm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 cNm
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Hmotnost	114 g
Celková délka L	146,5 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Označení výrobce	DigiTorque V2
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

