

**Technický svěrák s upevňovací deskou, Šířka čelistí: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967600 50
GTIN	2050001741578
Třída artiklu	97G

**Popis****Provedení:**

Díky kulovému kloubu je horní část vždy otočná, resp. sklopná do nejvýhodnější polohy a lze ji aretovat upínací páčkou. Svěrák lze otáčet v krocích po 6° až 360°, díky tomu jej lze používat pro hluboké upínání. Šroubovák a upínací třmen, resp. upínací deska z lehké kovové slitiny, kladívkový lak. Zakryté ocelové závitové vřeteno, čelisti se otevírají směrem dopředu. S výměnnými plastovými čelistmi.

**Technický popis**

Rozsah upnutí	75 mm
Rozsah otočení kulového kloubu	360 stupeň
Hloubka upnutí	35 mm
Rozsah výkyvu kulového kloubu	90 stupeň
Šířka čelistí	50 mm
Vyměnitelné čelisti	ano
S upevňovací deskou	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

---

**Příslušenství**

Pár náhradních plastových čelistí Šířka čelistí 50 mm

967620 50

Univerzální upínací zařízení

967650