




Pracovní podesta, jednotlivý modul, Typ: E



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966150 E
GTIN	4003866402649
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Mimořádně tuhé spojení, celá konstrukce z lehkého kovu odolná proti korozi a povětrnostním vlivům. Stupně z rýhovaného hliníkového plechu 555×250 mm. Modulární konstrukce pro měnitelné a rozšířitelné konfigurace. Nastavbové moduly ve 4 různých výškách. Jako dvoustupňový základní modul až se třemi nastavnými stupni se hodí pro mobilní použití. Nastavba možná od modulu typu B.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Norma	DIN EN 14183
Hloubka podesty	1,05 m
Materiál	Celá konstrukce z lehkého kovu, stupně z rýhovaného hliníkového plechu
Hmotnost jednotlivého modulu	4,8 kg
Výška plošiny bez zábradlí	0,8 m
Kombinace modulů	B+D+E

Šířka příčky / stupně	555 mm
Pracovní výška	2,8 m
Provedení stupátka	stupeň
Hloubka příček / stupňů	250 mm
Hmotnost kombinace modulů	14 kg
Pochůznost	jednostranný
Počet stupňů včetně platformy	4
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta