



Prostřihovací nůžky / nůžky na plech, Typ: 723031



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078102 723031
GTIN	4014586874661
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Prostřihovací nůžky.

- Řez bez deformací.
- Vynikající výhled na řez díky otevřené řezné hlavě.
- Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu nože bez klíče a bez nastavování.

Technický popis

Příkon	350 W
Šířka řezu	5 mm
Označení výrobce	BSS 1.6 CE
Hmotnost	1,4 kg
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm ²	0,8 mm
Počet zdvihů	3800 min ⁻¹
Poloměr nejmenší křivky	90 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Řezná rychlost	6 - 10 m/min
Délka kabelu	5 m

Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Nůžky