

**Podesta se stupni, Počet stupňů včetně platformy: 2****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 966190 2 |
| GTIN | 4003866555208 |
| Třída artiklu | 96Z |

Popis**Provedení:**

Sloupky s vysoce pevných hliníkových protlačovaných profilů s kanálky pro pružnou montáž. Dodávka neobsahuje madla a plošinové zábradlí. K dostání pod č. 966196 a č. 966198. Sklon schodiště 45°. Délka plošiny 400 mm. Obklad stupňů rýhovaný hliník. Podpěry vybavené kolečky.

Norma:**DIN EN ISO 14 122****Technický popis**

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiál | Nosníky z vysoce pevných protlačovaných hliníkových profilů |
| Výška plošiny bez zábradlí | 0,4 m |
| Vyložení | 870 mm |
| Norma | DIN EN ISO 14 122 |
| Provedení stupátka | stupeň |
| Počet stupňů včetně platformy | 2 |
| Hmotnost | 28,5 kg |
| Délka platformy | 400 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Sklon schodiště | 45 stupeň |
| Pochůznost | jednostranné |
| Šířka příčky / stupně | 600 mm |
| Kolečka | ano |
| Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 300 kg |
| Atribut názvu produktu | Šířka stupňů 600 mm |
| Princip obou volných rukou | ano |
| Druh produktu | Podestové schůdky |