



Hliníková pracovní podesta, Počet stupňů včetně platformy: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966148 1
GTIN	4003866400317
Třída artiklu	96Z

Popis

Provedení:

Stabilní, lehká hliníková konstrukce, 200 mm hluboké schůdky z hliníkového rýhovaného plechu, plocha ke stání 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Technický popis

Výška plošiny bez zábradlí	0,2 m
Norma	DIN EN 14183
Provedení stupátka	stupeň
Šířka platformy	577 mm
Počet stupňů včetně platformy	1
Pracovní výška cca	2,2 m
Hloubka příček / stupňů	200 mm
Hloubka platformy	350 mm
Šířka půdorysné plochy	0,4 m

Hloubka půdorysné plochy	0,6 m
Materiál	Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu
Hmotnost	3 kg
Pochůznost	jednostranný
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	150 kg
Druh produktu	Pracovní podesta

Příslušenství

Zástrčná patka Typ 1	966320 1
----------------------	----------