

Garant**TK torusová fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 5/1,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	206364 5/1,0
GTIN	4045197991829
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Tolerance: Řezný poloměr $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Použití:

K frézování **titanu a titanových slitin**, při velmi klidném chodu pro nejlepší životnost a nejvyšší výkon obrábění.

Technický popis

Ø stopky D_s	6 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková délka L	57 mm
Uvolňovací Ø D_1	4,8 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Počet zubů Z	4
Ø břitu D_c	5 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Poloměr břitu R_1	1 mm
Korekční faktor pro v_c	1,5
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	18 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v titanu $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,022 mm

Délka břitu L_c	13 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Tolerance jmenovitý \emptyset	e8
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Fréza Torus

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
mokrý max.	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------