

Garant**Krátký stupňovitý vrták HSS 90°, TiAlN, Pro šrouby: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	117140 M10
GTIN	4045197036001
Třída artiklu	11C

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní. Malé odchylky házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím \emptyset zajišť'ují přesnou souosost.

Použití:

Vhodný zejména pro NC stroje, díky vysoké polohové přesnosti, výborným navrtávacím vlastnostem a vysoké stabilitě. Proto může být často vynecháno předběžné středění.

Pro šrouby s průchozími otvory dle DIN-ISO 273 zahloubení dle DIN 74, list 1 tvar A, jemné provedení. Pro šrouby dle ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 a 966).

Počet břitů Z: 2

$\emptyset D_1$ 1. stupně s fazetkou h8: 10,5 mm

$\emptyset D_2$ 2. stupně s fazetkou h8: 19 mm

Výška stupně L_1 1. stupně: 23 mm

Délka drážky pro třísky L_c : 64 mm

Celková délka L: 127 mm

\emptyset stopky D_3 : 19 mm

Technický popis

Počet břitů Z	2
$\emptyset D_1$ 1. stupně s fazetkou h8	10,5 mm
Pro šrouby	M10
Délka drážky pro třísky L_c	64 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,1 mm/ot,
$\emptyset D_2$ 2. stupně s fazetkou h8	19 mm

Ø stopky D _s	19 mm
Celková délka L	127 mm
Výška stupně L ₁ 1. stupně	23 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h8
Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h8
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	56 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	31 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	10 m/min	P
GG(G)	vhodný	31 m/min	K
CuZn	omezené použití	80 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

