



Zkušební pracoviště pro úchylkoměry UMP3, Typ: UMP3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	439551 UMP3
GTIN	2050002081048
Třída artiklu	40N

Popis

Provedení:

Univerzální zkušební pracoviště pro úchylkoměry UMP3 se hodí zejména k rychlé a spolehlivé kalibraci analogových a digitálních úchylkoměrů. Díky motorizovanému polohovacímu prvku 30 mm lze úchylkoměr snadno a bezpečně kalibrovat ručním otáčením. Displej, který je integrován do samostatné řídicí jednotky, slouží také jako rozhraní pro nainstalovaný software, který přenáší všechny naměřené hodnoty do předem nakonfigurovaného zkušebního protokolu.

Výhoda:

- **Snadná obsluha díky motorizovanému polohovacímu prvku s integrovaným měřicím systémem.**
- **Flexibilní uspořádání na pracovišti díky samostatné ovládací a zobrazovací jednotce UMPmotion.**
- **Velmi citlivé polohování pomocí ručního kolečka s hrubým a jemným nastavením.**
- **Vysoká přesnost opakování díky dodržení Abbeho komparačního principu.**
- **Uživatelsky příjemný provoz volitelně pro praváky nebo leváky.**
- **Flexibilní díky širokému spektru příslušenství.**

Použití:

K ručnímu testování:

- **Analogových a digitálních úchylkoměrů**

- Přesných úchylkoměrů
- Páčkových úchylkoměrů
- Indukčních dotyků

Technický popis

Chyba reverzibility	0,15 µm
Hmotnost	18 kg
Rozsah měření	30 mm
Rozlišení	0,1 µm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	$0,08 + 1 \times 10^{-6} \times L \text{ µm}$
Přesnost opakování	0,1 µm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Kalibrační a seřizovací zařízení