

Garant**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967000 80
GTIN	4045197693877
Třída artiklu	91J

Popis**Provedení:****Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.****Otvírání směrem dozadu.** Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, **prizmatické přesné vedení**. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnicích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Směr otevírání	otevírání směrem dozadu
Rozsah upnutí	100 mm
Hmotnost	6,5 kg
Materiál	vysokopevnostní litina (GG 25)
Šířka čelistí	80 mm

Druh produktu

Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár náhradních čelistí broušených Šířka čelistí 80 mm	967045 80
Jednotlivá otočná deska Šířka čelistí 80 mm	967020 80
Pár náhradních čelistí rýhovaných Šířka čelistí 80 mm	967040 80
Podložka pod svěrák	967330